

# IRIScan™ Desk 5 Pro

## Uw documenten in een oogwenk gescand!

U kunt elk type document of boek scannen – contracten, facturen, kassabonnetjes, rekeningen, ontwerpen, visitekaartjes en zelfs plastic kaarten zoals id-kaarten, verzekeringskaarten, creditcards – zonder dat u ze moet verknippen of beschadigen!

Met deze documentcamerascanner bespaart u tijd en werk. U kunt niet alleen moeiteloos boeken en tijdschriften scannen, maar ook de inhoud van ringmappen, klappers en ordners. U hoeft alleen maar de pagina om te slaan en er wordt gescand met de automatische paginadetectiefunctie.

Voor groot en klein:

Met de IRIScan Desk 5 Pro zult u de klassieke flatbedscanners niet missen. U kunt immers ook al uw A3-documenten scannen. Plaats het document op de A3-scanmat en start de scan.

Ideaal voor ontvangstbalies:

Stelt u zich deze scannerlamp voor op de balie of receptie van bijvoorbeeld een ziekenhuis, postkantoor, hotel of reisbureau, autoverhuurbedrijf, sportclub ... U kunt dan met één klik de id-kaart of het paspoort van uw klanten scannen!

Ontdek deze nieuwe manier van scannen van documenten en boeken!

### Belangrijkste kenmerken

- **Draagbaar design:** licht ontwerp met een inklapbare arm en dus ideaal voor gebruik thuis, op kantoor of onderweg
- **USB-voeding:** Plug & Play, geen externe voedingsadapter nodig.
- **Scannen met één klik:** Binnen enkele seconden is het scanproces voltooid.
- **Automatische opnames met timer:** Automatisch scannen met een ingesteld opname-interval van 3, 5 of 7 seconden. Een echte tijdbesparing bij het scannen van grote hoeveelheden dossiers of documenten.
- **Automatische detectie van documenten:** Plaats het gewenste document op de scanmat en het wordt automatisch gedetecteerd en bijgesneden.
- **Video-opnames:** De video-opnamefunctie kan elke handeling of demonstratie opnemen. Erg handig voor het opnemen van webtutorials, het uitpakken van pakketten of liveprojecties.
- **Barcode:** Ondersteunt 1D- of 2D-barcodes. De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel- of tekstbestandsformaat.
- **Id's en paspoorten**
- **Scannen van visitekaartjes:** Scannen van beide zijden van een visitekaartje en deze samenvoegen. Scannen van meerdere kaartjes tegelijk.
- **Scannen van boeken** aan hoge snelheid en exporteren naar .Epub- of .PDF-formaat om ze daarna te lezen op uw favoriete e-reader:
  - Sensor voor automatische detectie van omgeslagen pagina's
  - Technologie voor vlak maken van gebogen boekranden
  - Functie voor verbergen van vingers in het beeld
  - Detectie van voorkant en achterkant van boeken
- **Uitzonderlijke beeldkwaliteit:** Vastleggen van de kleinste details en tekst op elke soort papier
- **Geavanceerde beeldverwerking**
  - Automatisch rechtzetten en bijsnijden
  - Automatisch herstellen van de randen van beschadigde documenten

### Korte samenvatting

Productnaam	IRIScan™ Desk 5 Pro
SKU	459838
EAN-code	5420079900837
UPC-A-code	765010748303
Douanecode	847190



## Gegevens verpakking

Afmetingen verpakking (h x b x d)	x x cm
Gewicht verpakking	Circa xx kg
Talen op de verpakking	Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Russisch, Spaans
Inhoud van de verpakking	Camerascanner • USB-kabel • ScanPad • Aan de slag-handleiding

## Specificaties van de scanner

Scantechnologie	12-megapixel CMOS-sensor
Max. resolutie	4032 x 3024 pixels
Documentgrootte	A3 (420 x 290 mm / liggend)
Scansnelheid	1,5 seconde per pagina in kleurenmodus, 30 ppm
Focus	Vaste focus
Video-opnameresolutie	1280 x 1024 (SXGA) 640 x 480 (VGA)
Ingebouwde led-lichten	4 stuks
Uitvoerresolutie	300 dpi
Uitgangsniveau	Kleur / Zwart-Wit / Grijsinten
Interface/stuurprogramma's	1 x USB 2.0 type B (voor pc-aansluiting), 1 x USB 2.0 type A (voor USB-poort)
Voeding	5 V USB-voeding
Uitvoerformaten	Document: JPG, PDF (afbeelding), PDF (doorzoekbaar), PDF (tekst), Word, Txt, Excel E-book: EPUB Video: AVI, MPEG, FLV, WMV
Afmetingen (h x b x d)	Dichtgevouwen: 375 (h) x 85 (b) x 75 (d) mm Gebruiksstand: 375 (h) x 85 (b) x 270 (d) mm
Gewicht	800 g
Aanbevolen dagelijks scanvolume	Tot 500 pagina's per dag

## Minimale vereisten

### Software voor Windows®

- CPU: Intel® Core 2 Duo of hoger
- Grafische kaart: Intel® standaard grafische kaart of hogere grafische kaarten met 512 VRAM
- RAM-geheugen: 2 GB
- Hardschijfruimte: 2 GB
- USB: USB 2.0-poort
- Windows®-besturingssystemen: Windows® 7, 8, 10

Software en gebruikershandleidingen zijn niet bijgeleverd in de verpakking; ga om te downloaden naar:  
[www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start)



© Copyright 2019 IRIS s.a.  
Alle rechten voorbehouden voor alle landen. IRIS, de productnamen van IRIS, de logo's van IRIS en de productlogo's van IRIS zijn handelsmerken van IRIS. Alle overige vermelde producten en namen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars

