SAUTER **CT 7500-3Q1**

Shear-beam van edelstaal



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CT Q1

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	7500 kg
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	2 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,001 mV/V
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - verbinding	6-draads
Spanningstoevoer + Kleur	groen
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	rood
Signaal - Kleur	wit
Sense + Kleur	75392
Sense - Kleur	75412
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Meetapplicaties	massa
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - Y-waarde	10000
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	400 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	20 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	10 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	15 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - Gecombineerde fout	0,017%
Temperatuurcoëfficiënt - karakteristieke waarde	≤± 0.006%Sn/5 °C
Tolerantie nulsignaal	± 2.0%Sn
Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal	≤± 0.01%Sn/5 °C
Kruipfout (30 minuten)	≤± 0.016 %Sn
Veilige overbelasting	150%
Breukbelasting	200%

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP68 IP69K

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
Bouwvorm	Shear-beam-meetcel
Afmetingen (B×D×H)	222×51×60 mm
Kabellengte	5 m
Montage - krachttoepassing	Tapgat M24 × 2
Montage - krachtverdeling	2 × doorgaand gat Ø 27 mm

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-30 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	70 °C
Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-266V

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761222250
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	320×230×160 mm
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	4,49 kg

SAUTER **CT 7500-3Q1**

Shear-beam van edelstaal

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

