


SAUTER CS 25-3P1

KERN

4-draads "S"-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting



Weegcel - Gecombineerde fout 0,02%

Veilige overbelasting 150%

Breukbelasting 300%

Functionies

Bescherming IP - complete unit IP67

Ontwerp

Materiaal staal, vernikkeld

Bouwworm "S" vormige cel

Afmetingen (B×D×H) 50,8×76,2×14,5 mm

Kabellengte 3 m

Montage - krachttoepassing Tapgat M8

Montage - krachtverdeling Tapgat M8

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -35 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 65 °C

Gebruikstemperatuur [Min] -10 °C

Gebruikstemperatuur [Max] 40 °C

Opslagtemperatuur [Min] -40 °C

Opslagtemperatuur [Max] 70 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) 963-261V

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht) 963-161V

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-361V

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761221536

REACH classificatie geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode Pakketdienst

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 185×155×60 mm

Nettogewicht ca. 0,40 kg

Brutogewicht ca. 0,50 kg

Verzendgewicht 0,474 kg

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CS P1

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	25 kg
Meetbereik kracht [Max] (N)	250 N
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	2 mV/V
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - verbinding	4-draads
Spanningstoevoer + Kleur	rood
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	groen
Signaal - Kleur	wit
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%

Meetapplicaties kracht
massa

Krachtrichtingen trek
druk

Weegcel - Y-waarde 10000

Weegcel - ingangsweerstand - nominaal 350 Ω

Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal 351 Ω

Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min] 5 V

Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max] 12 V

Weegcel - isolatieweerstand - [Min] 500 MΩ

SAUTER CS 25-3P1

KERN

4-draads "S"-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

