# SAUTER **CK 300-0P4**

Miniatuurweegcel van aluminium



| Categorie | |
|---|---|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Meetcel |
| Productgroep | Weegcel |
| Productfamilie | CK P4 |

| Meetsysteem | |
|---|---|
| Weegbereik [Max] | 300 g |
| Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal | 0,9 mV/V |
| Weegcel - karakteristieke waarde - variantie | 0,18 mV/V |
| Weegcel OIML klasse | C1 |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Spanningstoevoer + Kleur | rood |
| Spanningstoevoer - Kleur | geel |
| Signaal + Kleur | blauw |
| Signaal - Kleur | wit |
| Weegcel - dode lading [Min] (%) | 0% |
| Meetapplicaties | massa |
| Krachtrichtingen | druk |
| Weegcel - ingangsweerstand - nominaal | 1055 Ω |
| Weegcel - ingangsweerstand - variantie | 10 Ω |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal | 1000 Ω |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie | 10 Ω |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min] | 2 V |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max] | 5 V |
| Weegcel - isolatieweerstand - [Min] | 2000 MΩ |
| Weegcel - Gecombineerde fout | 0,05% |
| Temperatuurcoëfficiënt - karakteristieke waarde | ± 0.03% F.S. / 10 °C |
| Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal | ± 2% F.S. / 10 °C |
| Kruipfout (30 minuten) | +- 0.05 %FS/3min |
| Veilige overbelasting | 150% |
| Breukbelasting | 300% |

| Functies | |
|---|---|
| Bescherming IP - complete unit | IP65 |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
| Bouwvorm | Miniatuur buigbalk |
| Afmetingen (B×D×H) | 47×20×6,6 mm |
| Kabellengte | 0,25 m |
| Montage - krachttoepassing | 2 × doorgaand gat Ø 3,0 mm |
| Montage - krachtverdeling | 2 × tapgat M3 |

| Milieuomstandigheden | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Gebruikstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 65 °C |

| Approval | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

| Diensten | |
|---|---|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht) | 963-261V |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761221048 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 145×60×35 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,40 kg |
| Verzendgewicht | 0,37 kg |

# SAUTER **CK 300-0P4**

Miniatuurweegcel van aluminium

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

