
# SAUTER **CS 1500-3P1**

4-draads “S”-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting



## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Meetcel |
| Productgroep | Weeg-/krachtmeetcel |
| Productfamilie | CS P1 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegbereik [Max] | 1500 kg |
| Meetbereik kracht [Max] (N) | 15 kN |
| Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal | 2 mV/V |
| Weegcel OIML klasse | C3 |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Weegcel - resolutie (kalibreerbaar) | 3000 e |
| Meetapplicaties | kracht<br>massa |
| Krachtrichtingen | trek<br>druk |
| Weegcel - Y-waarde | 10000 |
| Weegcel - ingangsweerstand - nominaal | 350 Ω |
| Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal | 351 Ω |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min] | 5 V |
| Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max] | 12 V |
| Weegcel - isolatieweerstand - [Min] | 500 MΩ |
| Weegcel - Gecombineerde fout | 0,02% |
| Veilige overbelasting | 150% |
| Breukbelasting | 300% |

## Functies

| | |
|---|---|
| Bescherming IP - complete unit | IP67 |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Materiaal | staal, vernikkeld |
| Bouwvorm | "S" vormige cel |
| Afmetingen (B×D×H) | 50,8×76,2×27,2 mm |
| Kabellengte | 3 m |
| Montage - krachttoepassing | Tapgat M12 |
| Montage - krachtverdeling | Tapgat M12 |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 65 °C |
| Gebruikstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Gebruikstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -40 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 70 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht) | 961-164V |
| Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/ drukkracht) | 961-364V |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761221468 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 185×155×60 mm |
| Nettogewicht ca. | 0,70 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,80 kg |
| Verzendgewicht | 0,752 kg |

# SAUTER **CS 1500-3P1**

4-draads “S”-meetcel van vernikkeld staal voor kracht- en massameting

## Pictogrammen

### STANDARD




### OPTION

