

# GYSMATIC TRUE COLOR

## 5.13 AIR [XXL]



Ref. 047846

De GYSMATIC 5/13 AIR XXL lashelm is uitgerust met een ademhalingsbescherming met verse lucht-systeem, die de luchtwegen van de lasser effectief beschermt. De «2 in 1» lashelm beschermt de ogen tegen IR/UV stralen en beschermt tevens de luchtwegen van de lasser.

### LASHELM

- **Optimaal zicht** : XXL scherm (100 x 83 mm)
- Tactiele toetsen voor het instellen van gevoeligheid / omsteltijd / tint / geheugen.
- Geheugen voor 3 voorkeurstellingen.
- Hoge gevoeligheid dankzij 4 zonnecellen.
- TIG lassen > 2 A.
- Keuze uit 7 donkere tinten ( 5>13) aangepast aan al uw lasoperaties en snijwerkzaamheden.
- **TRUE COLOR** technologie



### BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Geschikt voor de meest moeilijke werkomstandigheden, waarbij veel rook en gassen vrijkomen :

- Classificatie filter : TH2 P R SL (TH3 optie, ref. 065734)
- **Digitale weergave** van de autonomie van de accu en de staat van de filter.
- **3 volumes luchtstroom** : 170 l/min, 200 l/min et 230 l/min.
- **Gewatteerde riem**, voor bevestiging van de motor dichtbij het lichaam.
- **Hoorbaar en zichtbaar alarm** (filter verstopt, accu bijna leeg).
- Tot 8 uur autonomie (lithium accu), uiterst geschikt voor langere klussen.
- Compact en robuust geheel, uitgerust met een bescherming tegen vonken.
- **Met een grote tas**, voor de lashelm en de ademhalingsbescherming.

Geleverd met :

- Lashelm GYSMATIC 5/13 XXL + kap
- Ademhalingsbeschermingssysteem (filters + gewatteerde riem, slang)
- lithium accu + lader
- harnas / flowmeter / opbergtas



Normaal LCD-scherm



True color LCD Technologie



### MASKER



Classificatie	1/1/1/1
Heldere tint	4
Donkere tint	5-13
Schakeltijd	0.1 ms
Omsteltijd van donkere naar heldere tint	réglable
Gezichtsvel	100x83 mm
Energie	zonnecellen + batterij (CR2450)
Gewicht	836 g
Instellingen	Gevoeligheid, omsteltijd, tint, slijpen, geheugen
Licht sensor	4
Te gebruiken voor	MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400
Normen	CE / EN 166 / EN 175 / EN 379 / EN 12941

### BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN

Luchts-troom	(1) (2)	170 l/min
	(1) (2) (3)	200 l/min
	(1) (2) (3) (4)	230 l/min
Autonomie*	(1) (2)	> 8 h
	(1) (2) (3)	> 6 h
	(1) (2) (3) (4)	> 4 h
Luchtdicht		98 % (TH2)
Doeltreffendheid van de filter		99,996 % tot 0,3 µm
Geluid		73 dB max
Laadtijd		3 - 4 h
Type accu		Li-ion
Maat riem		900 mm - 1300 mm
Gewicht		1.7 kg
Norm		EN 12941

\*De duur van de taak hangt af van de gekozen modus en van de staat van de filter.

### VERBRUIKARTIKELEN



TH2 : 038424  
TH3 : 065734

