KERN **MSW 200**

Praktische omvangmeter met handig uittrekmechanisme



Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202016
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lichaamsgrootte meting
Productfamilie	MSW

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Meetbereik lengte [Min]	10 cm
Eenheden	mm
Meetbereik lengte [Max]	205 cm
Tolerantie lengtemeetlat	5 mm
Divisie	0,1 cm
Vooraf ingestelde eenheid	mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	55×90×20 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	55×90×20 mm
Meetuitlijning	horizontaal

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×100×25 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg