



Omschakelaar; DAG-0-NACHT; 2W; 16A; 230 V

**Type** Z-S/2WTN  
**Catalog No.** 248348

Afbeelding soortgelijk

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| Technische gegevens ontwerpverificatie                    |       |   |    |
|---|-------|---|----|
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen | $I_n$ | A | 20 |

## Technische gegevens ETIM 7.0

| Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545)   |  |            |                  |
|---|--|------------|------------------|
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) |  |            |                  |
| Schakelfunctie  |  |            | Wisselschakelaar |
| Aantal contacten als maakcontact  |  |            | 0                |
| Aantal contacten als verbreekcontact  |  |            | 0                |
| Aantal contacten als wisselcontact  |  |            | 2                |
| Aantal polen  |  |            | 0                |
| Nom. (meet)stroom   |  | Amp        | 16               |
| Nom. (meet)spanning   |  | Volt       | 230              |
| Min. meetspanning   |  | Volt       | 0                |
| Nom. afschakelvermogen  |  | Kiloamp    | 20               |
| Kortsluitvastheid (Icw)   |  | Kiloamp    | 10               |
| Spanningstype   |  |            | AC               |
| Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)  |  |            | Nee              |
| Met signaallamp   |  |            | Nee              |
| Kleur kapje (kalotje)   |  |            | Overig           |
| Lamptype  |  |            | Overig           |
| Lampvoet  |  |            | Overig           |
| Max. lampvermogen   |  | Watt       | 0                |
| Breedte in module-eenheden  |  |            | 2                |
| Inbouwdiepte  |  | Millimeter | 80               |
| Beschermingsgraad (IP)  |  |            | IP40             |