



Stekker voor vlakkelafkapping met afdekkap voor 400 V AC/24 V DC

Type RA-C1-VP-PLM
Catalog No. 231574
Alternate Catalog No. RA-C1-VP-PLM

Leveringsprogramma

Assortiment			Netaansluiting met vlakkel RA-C1
Subassortiment			Stekker voor vlakkelafkapping 400 V AC/24 V DC
Basisfunctie			Steekeenheid met kap voor 400 VAC/24 V DC
Beschrijving			Steekeenheid met kap
Informatie over de uitlevering			Kabelwartel V-M25 apart bestellen.
Toepasbaar voor			
Toepasbaar voor			RA-C1-PLF

Technische gegevens

Algemeen

normen en bepalingen			EN 60998-2-1
beschermingsgraad			IP65 IEC/EN 60529
omgevingstemperatuur			
Bedrijf	θ	°C	-15 - +50
Opslag	θ	°C	-40 - +70
inbouwpositie			willekeurig
Buitenmaten L x B x H		mm	94 x 57 x 79

Hoofdstroomcircuit

Nom. bedrijfsspanning	U _e		500 V AC
nom. bedrijfsstroom	I _e	A	20
Kabelbeveiliging		Type	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Stuurstroomcircuit

Nom. bedrijfsspanning	U _e	V	24 V DC
nominale bedrijfsstroom	I _e	A	20

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-15
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	50

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren voor laagspannings-schakeltechniek (EC002498)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Componenten voor laagspanningsschakeltechniek (toebehoren) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type toebehoren/onderdelen			Aansluittechniek