



Wisselschakelaar 22 W, 16A, 230 V, 20kA

Type **Z-S/2WM**
 Catalog No. **248346**

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	20

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Inbouwschakelaar modulair (EC001545)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Inbouwschakelaar voor verdelingen (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schakelfunctie			Wisselschakelaar
Aantal contacten als maakcontact			0
Aantal contacten als verbreekcontact			0
Aantal contacten als wisselcontact			2
Aantal polen			0
Nom. (meet)stroom		Amp	16
Nom. (meet)spanning		Volt	230
Min. meetspanning		Volt	0
Nom. afschakelvermogen		Kiloamp	20
Kortsluitvastheid (I_{cw})		Kiloamp	10
Spanningstype			AC
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)			Nee
Met signaallamp			Nee
Kleur kapje (kalotje)			Overig
Lamptype			Overig
Lampvoet			Overig
Max. lampvermogen		Watt	0
Breedte in module-eenheden			2
Inbouwdiepte		Millimeter	80
Beschermingsgraad (IP)			IP40