



**Impulsschakelaar; centrale besturing; 240AC; maakcontact3; 16A;
50/60Hz; 2plaatseenheid**

Type Z-SC240/3S
Catalog No. 265320

Afbeelding soortgelijk

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| Technische gegevens ontwerpverificatie | | | |
|---|-----------|----|-----|
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen | I_n | A | 16 |
| Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 1.5 |
| Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 4.5 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min. | | °C | -20 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max. | | °C | 45 |

Technische gegevens ETIM 7.0

| Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Bistabielrelais (EC000188) | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Stroomtoetschakelaar (ec1@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) | | | |
| Functie | | | Mechanisch, voor centrale besturing |
| Montagewijze | | | DIN-rail |
| Breedte in module-eenheden | | | 2 |
| Inbouwdiepte | | Millimeter | 60 |
| Aantal contacten als maakcontact | | | 3 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | | | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact | | | 0 |
| Stuurspanning 1 | | Volt | 240 - 240 |
| Stuurspanningstype 1 | | | AC |
| Frequentie stuurspanning 1 | | Hertz | 50 - 60 |
| Stuurspanning 2 | | Volt | 0 - 0 |
| Stuurspanningstype 2 | | | AC |
| Frequentie stuurspanning 2 | | Hertz | 0 - 0 |
| Nom. (meet)schakelstroom | | Amp | 16 |
| Voedingsspanning | | Volt | 240 - 415 |
| Spanningstype voedingsspanning | | | AC |
| Max. gloeilampbelasting | | Watt | 1980 |
| Max. belasting TL-buis | | Voltamp | 1020 |
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | | Voltamp | 1820 |
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | | Voltamp | 1105 |
| Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) | | Amp | 10 |
| Handbediening mogelijk | | | Ja |