



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Draadloze drukknoppen en YESLY toebehoren




SERIE
1Y

BEYON - draadloze drukknop

Finder's BEYON is een innovatieve afstandsbediening voor uw YESLY comfortabel wonen systeem.

- Het heldere ontwerp van de BEYON past goed bij alle interieurstijlen en heeft een bescheiden en onopvallende vormgeving
- Koppeling met anderen YESLY-producten zoals actoren en dimmers via de Finder Toolbox App, om verlichting in- en uit te schakelen, te dimmen of elektrische rolluiken aan te sturen.
- De BEYON kan ook geconfigureerd worden om SCENARIO'S te activeren en vele andere apparaten naar wens aan te sturen
- De BEYON werkt zonder batterijen
- Verkrijgbaar met twee of vier kanalen

1Y.13.Bxx



Beschikbare typen

BEYON – draadloze drukknop, 2 kanalen, wit	1Y.13.B10
BEYON – draadloze drukknop, 2 kanalen, zwart	1Y.13.B12
BEYON – draadloze drukknop, 4 kanalen, wit	1Y.13.B20
BEYON – draadloze drukknop, 4 kanalen, zwart	1Y.13.B22

Algemene gegevens

Energiebron	Geïntegreerd, zelfgenererend
Werkingsfrequentie	2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Min. schakelingen	50.000
Omgevingstemperatuur	°C -25...+65
Transmissieafstand:	Ca. 10 m in een vrije ruimte en zonder obstakels De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren
Kleur	Wit - Zwart
Afmetingen	mm 64,6 Ø x 24,6
Keurmerken (details op aanvraag)	CE FCC IC

BEYON draadloze drukknoppen worden met een magneetschijf en een kleefpad geleverd, zodat ze op de meeste oppervlakten bevestigd kunnen worden: metaal, hout en glas - zo hebt u ze altijd daar, waar u ze nodig heeft. De siliconenringen beschermen de BEYON tegen vallen en voorzien ook in een handige kleurcodering om drukknoppen te groeperen voor ruimtes of functies

BEYON is in de kleuren WIT of ZWART verkrijgbaar, terwijl de siliconenringen in FINDER BLAUW, NACHT GRIJS en WIT beschikbaar zijn.



**Draadloze drukknop voor wandmontage
013.B9**

013.B9 is een innovatieve afstandsbediening voor uw YESLY comfortabel wonen systeem.

- Koppeling met anderen YESLY-producten zoals aktoren en dimmers via de Finder Toolbox App, om verlichting in- en uit te schakelen, te dimmen of elektrische rolluiken aan te sturen.
- De drukknop kan ook geconfigureerd worden om SCENARIO'S te activeren en vele andere apparaten naar wens aan te sturen
- De drukknop werkt zonder batterijen
- Verkrijgbaar met twee of vier kanalen
- De vormgeving is klassiek en onopvallend en verleent het YESLY-systeem een breed stijlspectrum

013.B9

Type

De drukknoppen 013.B9 kunnen als 2- of 4-kanaals gebruikt worden

013.B9
Algemene gegevens

Energiebron	Geïntegreerde zelfgenererend
Werkingsfrequentie	2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
Min. schakelingen	50.000
Omgevingstemperatuur	°C -25...+65
Transmissieafstand:	Ca. 10 m in een vrije ruimte (zonder obstakels) De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren
Kleur	wit
Afmetingen	mm 82 x 82 x 14
Keurmerken (details op aanvraag)	CE FCC IC


De **013.B9** draadloze drukknoppen worden met een kleefpad geleverd, zodat ze op de meeste oppervlakten aangebracht kunnen worden: metaal, hout en glas zodat de installatie zonder constructieve maatregelen kan worden uitgevoerd. Ze kunnen ook op een ronde inbouwdoos (Ø 60 mm) bevestigd worden, om een optimale installatieflexibiliteit te garanderen.

De bedieningswip voor de configuratie met twee of vier kanalen wordt met de **013.B9** meegeleverd.

Range extender

De 1Y.EU.005 zorgt voor het vergroten van de transmissieafstand en kan gebruikt worden wanneer de draadloze drukknoppen of Smartphones vanwege een te grote afstand niet met YESLY-apparatuur communiceren kunnen. De Range extender is een Plug-and-Play apparaat dat niet geconfigureerd moet worden en voorzien is met LED-indicatie om de status aan te duiden.

1Y.EU.005



Type	USB range extender	1Y.EU.005
Algemene gegevens		
Voedingsspanning		USB-aansluiting 5V – 0.5 A min
Werkingsfrequentie		2,4 GHz
Omgevingstemperatuur	°C	-10...+50
Transmissieafstand:		Ca. 10 m in een vrije ruimte (zonder obstakels) De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren
Kleur		wit
Afmetingen	mm	28.4 x 12 x 65.8
Keurmerken (details op aanvraag)		CE FCC IC

De range extenders moeten binnen een maximale afstand van 10 meter geïnstalleerd worden. Tot 4 apparaten kunnen in hetzelfde systeem gebruikt worden. Ze kunnen in iedere USB-aansluiting van minstens 5V en 0,5 A geïnstalleerd worden.

