



Schakelactor

Type  
Catalog No.CSAU-01/04  
121080

## Leveringsprogramma

Producttype		Actuator
Montagetype		Opgebouwd
Power supply		Net
Inregelfunctie		Schakelen

## Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Schakelactor bussysteem (EC001097)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-elektronische actor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussysteem KNX			Nee
Bussysteem KNX radiofrequent			Nee
Bussysteem radiofrequent			Ja
Bussysteem LON			Nee
Bussysteem Powerline			Nee
Andere bussystemen			xComfort
Radiofrequent bidirectioneel			Ja
Montagewijze			Inbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden			3
Manuele bediening			Nee
Met LED indicatie			Ja
Aantal binaire ingangen			0
Max. schakelvermogen		Watt	1840
Uitgangsvermogen		Watt	1840
C-Belasting			Nee
Max. aantal schakeluitgangen			1
Max. schakelstroom		Amp	8
Nom. (meet)stroom		Amp	8
Bedrijfsspanning (meetspanning)		Volt	0 - 0
Meerdere fasen aan te sluiten			Nee
Busaansluiting incl.			Ja
Busmodule afneembaar			Nee
Min. diepte van de inbouwdoos		Millimeter	26
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP20