



Dimactor, universeel, inbouw 250W, 230VAC

Type CDAU-01/04
Catalog No. 182443
Alternate Catalog No. CDAU-01/04

Leveringsprogramma

Producttype		Actuator
Montagetype		Opgebouwd
Power supply		Net
Inregelfunctie		Dimmen

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Dimactor bussysteem (EC001094)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-dimactor (ec1@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])		
Bussysteem KNX		Nee
Bussysteem KNX radiofrequent		Nee
Bussysteem radiofrequent		Ja
Bussysteem LON		Nee
Bussysteem Powerline		Nee
Andere bussystemen		xComfort
Radiofrequent bidirectioneel		Ja
Uitvoering		Dimactor
Montagewijze		Inbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden		3
Busaansluiting incl.		Ja
Busmodule afneembaar		Nee
Ingang voor nevenunit		Nee
Manuele bediening		Nee
Met LED indicatie		Ja
Aantal uitgangen		1
Uitgangsvermogen	Watt	0 - 250
Volgdimmer toepasbaar		Nee
Type belasting		Universeel en LED retrofit
Max. stuurstroom	Milliamp	0
Spanning	Volt	230 - 230
Parallel bedrijf mogelijk		Nee
Frequentie	Hertz	50 - 50
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Min. diepte van de inbouwdoos	Millimeter	18