



Draadloze tweede schakelaar, pakket, voorgeprogrammeerd

Type **CPAD-00/215**
Catalog No. **193730**

Leveringsprogramma

Producttype			Verpakkingseenheid Actuator Pushbutton
Montagetype			Opgebouwd Oppervlakmontage
Power supply			Battery Net
Inregelfunctie			Schakelen
Drukknopcompatibiliteit			55 mm (universeel)
Tuimelaar			1-voudig
Kleur			Helder wit

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Schakelactor bussysteem (EC001097)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-elektronische actor (ecI@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussysteem KNX			Nee
Bussysteem KNX radiofrequent			Nee
Bussysteem radiofrequent			Ja
Bussysteem LON			Nee
Bussysteem Powerline			Nee
Andere bussystemen			xComfort
Radiofrequent bidirectioneel			Ja
Montagewijze			Inbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden			3
Manuele bediening			Ja
Met LED indicatie			Ja
Aantal binaire ingangen			1
Max. schakelvermogen		Watt	2300
Uitgangsvermogen		Watt	2300
C-Belasting			Ja
Max. aantal schakeluitgangen			1
Max. schakelstroom		Amp	10
Nom. (meet)stroom		Amp	10
Bedrijfsspanning (meetspanning)		Volt	196 - 253
Meerdere fasen aan te sluiten			Nee
Busaansluiting incl.			Ja
Busmodule afneembaar			Nee
Min. diepte van de inbouwdoos		Millimeter	18
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP20