



Schakelactor

Type  
Catalog No.CSAU-01/03  
240695

## Leveringsprogramma

Producttype		Actuator
Montagetype		Opgebouwd
Power supply		Net
Inregelfunctie		Schakelen

## Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Schakelactor bussysteem (EC001097)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-elektronische actor (ecI@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])		
Bussysteem KNX		Nee
Bussysteem KNX radiofrequent		Nee
Bussysteem radiofrequent		Ja
Bussysteem LON		Nee
Bussysteem Powerline		Nee
Andere bussystemen		xComfort
Radiofrequent bidirectioneel		Ja
Montagewijze		Inbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden		3
Manuele bediening		Nee
Met LED indicatie		Ja
Aantal binaire ingangen		0
Max. schakelvermogen	Watt	1380
Uitgangsvermogen	Watt	1380
C-Belasting		Nee
Max. aantal schakeluitgangen		2
Max. schakelstroom	Amp	6
Nom. (meet)stroom	Amp	6
Bedrijfsspanning (meetspanning)	Volt	230 - 230
Meerdere fasen aan te sluiten		Nee
Busaansluiting incl.		Ja
Busmodule afneembaar		Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	Millimeter	26
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid		Nee
Beschermingsgraad (IP)		IP20