



devolo Magic 2 LAN triple

Technische gegevens

Standaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Transmissiesnelheid	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s)
Modulatie • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Bereik (in m)	Powerline: 500
Veiligheid	128 Bit AES
LED	PLC (multi)
Toets	Pairing Factory Default
Stopcontact • Stekker • Landen	Type F (CEE 7/4) • Type F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI) Type G (UK only) Body up • (none) • (UKBO)
Voeding uit geïntegreerde stopcontact	16 A
Toestelaansluiting	3 x Ethernet RJ45
Opgenomen vermogen	Maximaal W/A: 5,9 W Typisch W/A: 5,0 W Mode veille W/A: 0,9 W
Spanningsvoorziening	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dempingsfilter	2 - 80 MHz
Filterkarakteristieken	-22 db tot -45 db
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-25°C tot 70°C • 0°C à 40°C
Afmetingen (in mm, zonder stekker)	143 x 72 x 41
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Besturingssystemen vanaf versie	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Certificatie	CE compliant
Extra functies	Energiebesparende modus kan worden in-/uitgeschakeld, HTML-configuratiepagina

Verkoopinformatie

Garantie (in jaar)	3
Accessoires	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

Losse adapter

8507 (NL)

EAN: 4250059685079
Gewicht: 470 g
Afmetingen: 190 x 118 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 280 g
Papier (groene punt): 150 g
Plastic (groene punt): 2 g
Overige (groene punt): 0.2 g

Starter Kit

8515 (NL)

EAN: 4250059685154
Gewicht: 810 g
Afmetingen: 188 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

Gewicht WEEE: 545 g
Papier (groene punt): 220 g
Plastic (groene punt): 4 g
Overige (groene punt): 0.4 g