



# devolo Magic 2 LAN triple

## Technische gegevens

<b>Standaarden</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
<b>Transmissiesnelheid</b>	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s)
<b>Modulatie • Carrier</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Bereik (in m)</b>	Powerline: 500
<b>Veiligheid</b>	128 Bit AES
<b>LED</b>	PLC (multi)
<b>Toets</b>	Pairing Factory Default
<b>Stopcontact • Stekker • Landen</b>	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK)
<b>Voeding uit geïntegreerde stopcontact</b>	16 A
<b>Toestelaansluiting</b>	3 x Ethernet RJ45
<b>Opgenomen vermogen</b>	Maximaal W/A: 5,9 W Typisch W/A: 5,0 W Mode veille W/A: 0,9 W
<b>Spanningsvoorziening</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz
<b>Dempingsfilter</b>	2 - 80 MHz
<b>Filterkarakteristieken</b>	-22 db tot -45 db
<b>Temperatuur (Opslag • Gebruik)</b>	-25°C tot 70°C • 0°C à 40°C
<b>Afmetingen (in mm, zonder stekker)</b>	143 x 72 x 41
<b>Omgevingsvoorwaarden</b>	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

<b>Besturingssystemen vanaf versie</b>	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
<b>Certificatie</b>	CE compliant
<b>Extra functies</b>	Energiebesparende modus kan worden in-/uitgeschakeld, HTML-configuratiepagina

## Verkoopinformatie

<b>Garantie (in jaar)</b>	3
<b>Accessoires</b>	Gedrukte installatieflyer Ethernet-kabel

## Losse adapter

### 8506 (BE)

**EAN:** 4250059685062  
**Gewicht:** 470 g  
**Afmetingen:** 190 x 118 x 92 mm

WEEE extra informatie:

**Gewicht WEEE:** 280 g  
**Papier (groene punt):** 150 g  
**Plastic (groene punt):** 2 g  
**Overige (groene punt):** 0.2 g

## Starter Kit

### 8514 (BE)

**EAN:** 4250059685147  
**Gewicht:** 810 g  
**Afmetingen:** 188 x 231 x 92 mm

WEEE extra informatie:

**Gewicht WEEE:** 545 g  
**Papier (groene punt):** 220 g  
**Plastic (groene punt):** 4 g  
**Overige (groene punt):** 0.4 g