



The best experience  
in bicycle navigation

# Cyclo™ 210

BESCHIKBAAR MET KAARTEN VAN EUROPA



#### Eenvoudige en gebruiksvriendelijke navigatie

Grote bedieningsknoppen op het scherm en eenvoudige menustructuur



#### Fiets- en wegenkaarten reeds geïnstalleerd

OpenstreetMaps geïnstalleerd, onmiddellijk klaar voor gebruik



#### Stapsgewijze instructies

Duidelijke begeleiding met een geluidssignaal voor elke instructie



#### Fietsgerichte POI's

Zoek snel naar fietswinkels, eerste hulp locaties, eten & drinken, en veel meer



#### Desktop applicatie

Één tool om uw toestel eenvoudig te beheren, nieuwe routes te downloaden en uw ervaringen te delen



#### Surprise Me™-functie

Kies uw tijd of afstand en de Mio Cyclo™ 210 biedt u een keuze uit 3 verrassende routes



#### 'Waar ben ik'-functie

In noodgevallen geeft deze functie uw exacte adres weer, samen met de hoogte en breedtegraad.



#### Waterbestendig (IPX5)

Vind uw weg in alle weersomstandigheden



#### Meet uw...

Snelheid, tijd, afstand, verbruikte calorieën en nog veel meer



#### Herlaadbare batterij met lange levensduur

Tot 10 uur

**Ontdek de Mio Cyclo™ 210:** het gebruiksvriendelijke fietsnavigatiesysteem, optimaal ontworpen voor elke recreatieve fietser op zoek naar de perfecte prijs-kwaliteitverhouding.

Met de Mio Cyclo™ 210 kunt u eenvoudig navigeren van punt A naar punt B of uw eigen voorkeursroutes volgen. En als u ervoor kiest om de unieke Surprise Me™-functie te gebruiken, stippelt de Mio Cyclo™ 210 drie verrassende fietsroutes uit op basis van de door u gekozen tijd of afstand. Dit is de ideale functie voor wie alle lokale routes al denkt te kennen, of voor wie houdt van een verrassing in een onbekende regio, zonder eerst routes te moeten downloaden. Deze functie biedt voortdurend nieuwe fietsroutes aan, zelfs als u steeds hetzelfde vertrekpunt kiest.

De turn-by-turn navigatie leidt u moeiteloos en geeft elke instructie aan met een duidelijk geluidssignaal. Met zijn eenvoudige menu-structuur, duidelijke knoppen en groot aanraakscherm van 3,5 inch, dat goed leesbaar is in zonlicht, biedt de Mio Cyclo™ 210 u optimaal gebruiksgemak.

De robuuste waterdichte behuizing (IPX5) zorgt ervoor dat u kunt fietsen in elke soort weersomstandigheden, regen of zonneschijn. Met de herlaadbare batterij met een gebruiksduur van maar liefst 10 uur kunt u lange afstanden afleggen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de terugweg. Dankzij de voorgeïnstalleerde nuttige plaatsen (POI's, points of interest), zoals fietswinkels, restaurants en locaties voor noodsituaties, kunt u steeds gemakkelijk een plaats vinden om iets te eten of drinken of om een band te vervangen.



# Cyclo™ 210

BESCHIKBAAR MET KAARTEN VAN EUROPA

**mio™**  
all about you



114.3 mm




Gewicht: 146 grams

68.05 mm


18.6 mm



"Waar ben ik" functie



Profiel - Fiets type



Surprise Me™



Track Menu

De Mio Cyclo™ 210 meet de tijd, de snelheid, de afstand, de hoogte, het calorieverbruik en meer. Met de desktop toepassing kunt u uw gegevens bewaren, uw routegeschiedenis beheren en uw ervaringen delen met uw vrienden. Het eenvoudig te gebruiken programma stelt u in staat routes te downloaden en nieuwe wegen en regio's te ontdekken die anderen de moeite waard vinden. Met deze

multifunctionele applicatie kunt u ook uw toestel beheren en kaartupdates, software updates of productinformatie downloaden.

De Mio Cyclo™ 210 maakt navigeren en ervaringen delen eenvoudig en voldoet aan alle eisen van de recreatieve of sportieve gebruiker. Ontdek de Cyclo™ 210 en geniet van de beste ervaring in fietsnavigatie!

In de verpakking:



[mio.com/cyclo](http://mio.com/cyclo)

©2018 MiTAC Digital Corp. Alle rechten voorbehouden.  
Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.  
Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

BESCHIKBAAR MET KAARTEN VAN EUROPA

**EUROPE 38**

AD • AT • BE • CH • DE • DK • ES • FL • FR • GB • GI • IE  
IT • LI • LU • MC • MT • NL • NO • PT • SE • SM • VA  
BG • CZ • HR • EE • GR • HU • LT • PL • RO • SK • SI • RS • TR • UA