



Overstroomschakelaar, 50A, 3p, E-Char, AC

Type **LSHU-E50/3-KL**
 Catalog No. **119717**

Afbeelding soortgelijk

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie				
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A		50
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W		0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W		24
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	P_{vs}	W		0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W		0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C		-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C		55

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Selectieve hoofdzekeringautomaat (EC001047)				
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Selectieve hoofdlijn beschermingsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-14-19-03 [AFZ794014])				
Uitschakelkarakteristiek				E
Aantal polen				3
Nom. (meet)stroom		Amp		50
Nom. (meet)spanning		Volt		400
Nom. isolatiespanning U_i		Volt		690
Nom. afschakelvermogen		Kiloamp		25
Meeschakelende nul				Nee
Frequentie		Hertz		50
Overspanningscategorie				4
Vervuilinggraad				3
Toegekende stootspanningsvastheid		Kilovolt		6
Maat (conform DIN 43880)				6
Montagewijze				DIN-rail
Beschermingsgraad (IP)				IP40