


Installatieschakelaar, 230VAC/50Hz, 2M+2V, 25A, 2PE
Type Z-SCH230/25-22
Catalog No. 248849

Afbeelding soortgelijk

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	25
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	6
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	P_{vs}	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-40
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60
			0

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Installatiehulpschakelaar modulair (EC001653)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Installatiebeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Bedrijfsspanning (meetspanning)		Volt	440 - 440
Nom. bedrijfsstroom		Amp	25
Gebruikscategorie volgens EN 954-1			1
(Meet)bekrachtigingsspanning		Volt	230 - 230
Spanningstype van de bedrijfsspanning			AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning			AC
Aantal contacten als maakcontact			2
Aantal contacten als verbreekcontact			2
Max. gloeilampbelasting		Watt	3000
Max. belasting TL-buis		Voltamp	1160
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)		Voltamp	2552
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)		Voltamp	1044
Schuif voor handmatige schakeling			Nee
Aantal module-eenheden			2
Inbouwdiepte		Millimeter	60
Nevenapparaat mogelijk			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP40