



Installatieschakelaar, 230VAC/50Hz, 2M+2V, 63A, 3PE

Type Z-SCH230/63-22
Catalog No. 248857

Afbeelding soortgelijk

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

| Technische gegevens ontwerpverificatie | | | |
|---|-----------|----|------|
| Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen | I_n | A | 63 |
| Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 0 |
| Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk | P_{vid} | W | 16.6 |
| Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk | P_{vs} | W | 0 |
| Vermogensverliesafgiftecapaciteit | P_{ve} | W | 0 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur min. | | °C | -40 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur max. | | °C | 60 |
| | | | 0 |

Technische gegevens ETIM 7.0

| Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Installatiehulpschakelaar modulair (EC001653) | | | |
|--|--|------------|-----------|
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Installatiebeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) | | | |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) | | Volt | 440 - 440 |
| Nom. bedrijfsstroom | | Amp | 63 |
| Gebruikscategorie volgens EN 954-1 | | | 1 |
| (Meet)bekrachtigingsspanning | | Volt | 230 - 230 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | | | AC |
| Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | | | AC |
| Aantal contacten als maakcontact | | | 2 |
| Aantal contacten als verbreekcontact | | | 2 |
| Max. gloeilampbelasting | | Watt | 7740 |
| Max. belasting TL-buis | | Voltamp | 4060 |
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | | Voltamp | 8120 |
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | | Voltamp | 2668 |
| Schuif voor handmatige schakeling | | | Nee |
| Aantal module-eenheden | | | 3 |
| Inbouwdiepte | | Millimeter | 60 |
| Nevenapparaat mogelijk | | | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | | | IP40 |