



Installatieschakelaar; 230VAC; 4 V; 63A

Type Z-SCH230/63-04
Catalog No. 285735

Afbeelding soortgelijk

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	63
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	28
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P_{vs}	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-40
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60
			0

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Installatiehulpschakelaar modulair (EC001653)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Installatiebeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Bedrijfsspanning (meetspanning)		Volt	440 - 440
Nom. bedrijfsstroom		Amp	63
Gebruikscategorie volgens EN 954-1			1
(Meet)bekrachtigingsspanning		Volt	230 - 230
Spanningstype van de bedrijfsspanning			AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning			AC
Aantal contacten als maakcontact			0
Aantal contacten als verbreekcontact			4
Max. gloeilampbelasting		Watt	7740
Max. belasting TL-buis		Voltamp	4060
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)		Voltamp	8120
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)		Voltamp	2668
Schuif voor handmatige schakeling			Nee
Aantal module-eenheden			3
Inbouwdiepte		Millimeter	60
Nevenapparaat mogelijk			Ja
Beschermingsgraad (IP)			IP40