



Installatieschakelaar, 230VAC/50Hz, 4M, 63A, 3PE

Type Z-SCH230/63-40
Catalog No. 248856

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I_n	A	63
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	0
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P_{vid}	W	30.6
Verliesvermogen statisch, stroomafhankelijk	P_{vs}	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P_{ve}	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-40
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	60
			0

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Installatiehulpschakelaar modulair (EC001653)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Modulair inbouwtoestel voor elektrische circuitverdelers / Installatiebeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])		
Bedrijfsspanning (meetspanning)	Volt	440 - 440
Nom. bedrijfsstroom	Amp	63
Gebruikscategorie volgens EN 954-1		1
(Meet)bekrachtigingsspanning	Volt	230 - 230
Spanningstype van de bedrijfsspanning		AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning		AC
Aantal contacten als maakcontact		4
Aantal contacten als verbreekcontact		0
Max. gloeilampbelasting	Watt	7740
Max. belasting TL-buis	Voltamp	4060
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	Voltamp	8120
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	Voltamp	2668
Schuif voor handmatige schakeling		Nee
Aantal module-eenheden		3
Inbouwdiepte	Millimeter	60
Nevenapparaat mogelijk		Ja
Beschermingsgraad (IP)		IP40