

KERN CFS 3K-5

KERN

Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie tot 75.000 punten



Scherms achtergrondverlichting	✓
Scherms cijferhoogte	20 mm

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	315×350×100 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	320×350×125 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	315×350×125 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	295×225 mm
Afmetingen weegoppervlak	295×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies	
PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Omrekeningsfunctie	✓
PLU - totaal	100
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Telfunctie	✓
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	300.000
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	10 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	100 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stuks)
Bescherming IP - complete unit	IP23
Bescherming IP - meetcel	IP65
Geheugenfunctie	✓
	3 min off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Telweegschaal
Productfamilie	CFS

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3000 g
Afreesbaarheid [d]	0,01 g
Reproduceerbaarheid	0,03 g
Linearisatie	± 0,1 g
Resolutie	300.000
Tarrabereik	3000 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	2 kg (F1); 1 kg (F1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,06 g
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Maximale kruip (15 minuten)	100 mg
Maximale kruip (30 minuten)	200 mg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	HBM PW6KRC3

Scherms

Type display	LCD
--------------	-----

KERN CFS 3K-5



Professionele telweegschaal met fijne schaalverdeling en 100 geheugenplaatsen voor artikelen en met interface voor een tweede weegschaal, numerieke resolutie tot 75.000 punten

	5 min 30 min 15 min
--	---------------------------

Tarreefunctie handmatig (meerdere keren)

Aantal toetsen voor bediening 20

Interface

Interfaces RS-232 standaard
Interface tweede schaal

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen
EURO
UK
US
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel
EURO
AUS
UK
US
CH

Kabellengte stroomvoorziening 180 cm

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 230 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Contactdoos voor voedingseenheid
Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Type batterij/accu Pb
Accu GAB-A04

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 40 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 70 h

Accu oplaadtijd 14 h

Accu optioneel Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 0 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 450×375×220 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 3,4 kg

Brutogewicht ca. 4,4 kg

Verzendgewicht 7,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761144477

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

