

KERN OZM 902

KERN

Voorgedefinieerde stereomicroscopset met eenvoudige telescooparm en 4,5W LED-ringverlichting voor meer flexibiliteit op uw werkplek



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop set
Productfamilie	OZM-9

Ontwerp

Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	45°
Tubus 360° rotatie	✓
Contrastmethode	Helderveld
Interpupilaire afstand [Min]	52 mm
Interpupilaire afstand [Max]	76 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-6
Dioptrische aanpassing [Max]	6

Oculair

Oculair type	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculair veldbreedte	HSWF
Gezichtspunt	High Eye Point
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	23 mm
Oculair diameter	30 mm

Objektief

Objectieven vergroting	0,7x - 4,5x
------------------------	-------------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht
Type verlichting invallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	4,5 W
Verlichting dimbaar	Opvallend licht

Focus

Blikveld [Min]	5,1 mm
Blikveld [Max]	32,8 mm
Totale standaardvergroting [Min]	7x
Totale standaardvergroting [Max]	45x
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Monsterhoogte [Max]	130 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	110 mm
Vergroting	6,4:1
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscopstandaard

Type statief	universeel (telescooparm met plaat)
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	32 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm

Stroomvoorziening

Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Contactdoos voor voedingseenheid	Beschermende contactstekker

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

KERN OZM 902



Voorgedefinieerde stereomicroscopset met eenvoudige telescooparm en 4,5W LED-ringverlichting voor meer flexibiliteit op uw werkplek

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	700×520×350 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	17 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	25,5 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761218352
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

