
SAUTER **CO 20-Y2**

Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CO Y2

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	20 kg
Meetbereik kracht [Max] (N)	200 N
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1,5 mV/V
Weegcel OIML klasse	G5
Weegcel - verbinding	4-draads
Spanningstoevoer + Kleur	rood
Spanningstoevoer - Kleur	zwart
Signaal + Kleur	groen
Signaal - Kleur	wit
Meetapplicaties	kracht massa
Krachtrichtingen	trek druk
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	20 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - Gecombineerde fout	0,5%
Temperatuurcoëfficiënt - karakteristieke waarde	± 0.05% F.S. /10 °C
Tolerantie nulsignaal	≤± 1.0%FS
Temperatuurcoëfficiënt - nulsignaal	± 0.05% F.S. /10 °C
Kruipfout (30 minuten)	+- 0.1%FS
Veilige overbelasting	150%
Breukbelasting	200%

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
Bouwvorm	Trek-/drukstang
Afmetingen (Ø×H)	26×37,5 mm
Kabellengte	2 m
Montage - krachttoepassing	Buitendraad M5
Montage - krachtverdeling	Buitendraad M5

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	0 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht)	963-261V
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht)	963-161V
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-361V

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232990
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	120×90×85 mm
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,2 kg

SAUTER **CO 20-Y2**

Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

