


SAUTER CO 5-Y4

Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal

KERN



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weeg-/krachtmeetcel
Productfamilie	CO Y4

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	5 kg
Meetbereik kracht [Max] (N)	50 N
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	1 mV/V
Weegcel OIML klasse	G5
Weegcel - verbinding	4-draads
Meetapplicaties	kracht massa
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	20 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	3 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	9 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 M Ω
Weegcel - Gecombineerde fout	0,5%

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP67
--------------------------------	------

Ontwerp

Materiaal	staal, roestvrij
Bouwworm	Meetcel
Kabellengte	2 m
Montage - krachttoepassing	Drukstuk (van klantzijde)
Montage - krachtverdeling	Vorm nest

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	0 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht)	963-261V
--	----------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232884
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending

Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×100×38 mm
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

