

KERN OSE 421

KERN

Stereomicroscop in robuuste, ergonomische uitvoering; ideaal voor in de werkplaats, op scholen en opleidingen



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscop
Productgroep	Stereomicroscop
Productfamilie	OSE-42

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	200x180x300 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Contrastmethode	Helderveld
Standaard objectieven	4x 2x
Oculairen vast	✓
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	beide zijden
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

Oculair

Oculair type	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Oculair veldbreedte	WF
Gezichtspunt	Standaard
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30,5 mm

Objectiev

Objectieven vergroting	2x / 4x
------------------------	---------

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht Doorverlichting
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	LED
Verlichtingsintensiteit invallend licht	1 W
Verlichtingsintensiteit doorvallend licht	1 W
Verlichting dimbaar	Opvallend licht + Doorverlichting, samen

Focus

Blikveld [Min]	5,5 mm
Blikveld [Max]	11 mm
Zoom [Min]	2x
Zoom [Max]	4x
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	57 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscopstandaard

Type statief	mechanisch
--------------	------------

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	4,5 V, 1000 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Binnen minus, buiten plus
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	4 h

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

KERN OSE 421



Stereomicroscop in robuuste, ergonomische uitvoering; ideaal voor in de werkplaats, op scholen en opleidingen

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	340×310×225 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,2 kg
Brutogewicht ca.	2,6 kg
Verzendgewicht	4,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761264380
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

