KERN **OZB-A4516**

Dubbele zwanenhals verlichting voor optimale verlichting van uw monster



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopverlichting
Productfamilie	OZB-IF

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	100×200×150 mm
Zwanenhals lengte	540 mm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	20 W
Kleurtemperatuur	6400 K
Verlichting dimbaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Kabellengte stroomvoorziening	2,5 m

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	300×250×250 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	4,0 kg
Verzendgewicht	4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761217720
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

