

KERN 316-11

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 1 kg, Compacte vorm, edelstaal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	125
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	no
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,5625
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	48×73 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Polijsten

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-341
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-341

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×73 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	317-110-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-110-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-110-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761094925
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

