

KERN 327-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 g, Knop, edelstaal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	1,25
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0156
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	10 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,2 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6000
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	12000

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×19 mm
Materiaal	edelstaal gepolijst
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-434
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-434

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×19 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-040-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761004719
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

