

KERN HFD 600K-1

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFD

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	150 kg; 300 kg; 600 kg
Afreesbaarheid [d]	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 kg; 0,1 kg; 0,2 kg
Linearisatie	± 0,1 kg; 0,2 kg; 0,4 kg
Resolutie	3.000, 3.000, 3.000
Tarrabereik	599,8 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Weegcel - verbinding	4-draads
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Eenheden	kg
Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	800 g
Maximale kruip (30 minuten)	1,6 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	HS-16 1T

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm grootte	115×40 mm
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	422×194×129 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	422 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	384 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	50,8 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	50,8 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	19 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	19 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal ophanging	onlegeerd gesmeed Staal
Materiaal lasthaak	onlegeerd gesmeed staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegeerd staal
Meetcellen - aantal	1

Functionies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Draadloze bediening	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Standby-functie	✓
Hold-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)

KERN HFD 600K-1

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

KERN

Aantal toetsen voor bediening	5
-------------------------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
---	------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
--	------------------

Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
------------------------------	------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 2500 mA
--	---------------

Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
----------------------------------	---

Type batterij/accu	Li-Ion
--------------------	--------

Batterij	1×12 V, Type 23 A
----------	-------------------

Batterijaansluiting	Insteecklemmen
---------------------	----------------

Batterij capaciteit	5.200 mAh
---------------------	-----------

Batterij spanning	7,4 V
-------------------	-------

Aantal batterijcellen	8
-----------------------	---

Batterij - enkelgewicht	193 g
-------------------------	-------

Batterij - totaalgewicht in het artikel	1544 g
---	--------

Batterijcapaciteit (Wh)	38,48 Wh
-------------------------	----------

Batterij - lithiumgehalte	36,6 mg
---------------------------	---------

Tests volgens UN 38.3 doorstaan	✓
---------------------------------	---

Accu	7,4 V, 5200 mAh
------	-----------------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
---	------

Accu oplaadtijd	12 h
-----------------	------

Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd
---------------------------	--

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
---------------------------------	-----

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

TÜV-gekeurd	✓
-------------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
--	---------

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-130H
-------------------------------------	----------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	725×278×270 mm
-------------------------------	----------------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	9 kg
------------------	------

Brutogewicht ca.	11 kg
------------------	-------

Verzendgewicht	11 kg
----------------	-------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761202788
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkKS