

KERN UIB 3T-3

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Palletweegschaal
Productfamilie	UIB

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3000 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Linearisatie	± 3 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-3000 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 kg
Weegcel - verbinding	4-draads
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Maximale kruip (15 minuten)	4 kg
Maximale kruip (30 minuten)	8 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	KELI SQB

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1195×840 mm
Afmetingen weegoppervlak	1195×840 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1195×840×110 mm
Materiaal weegoppervlak	staal, gepoedercoat
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Plattformkonstruktion	gelast
Meetcellen - aantal	4

Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Hold-functie	✓
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 5 min 15 min
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adaptor & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A

KERN UIB 3T-3

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	963-132
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1240×890×265 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	55 kg
Brutogewicht ca.	75 kg
Verzendgewicht	74 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761203204
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

