





Oplaadbare bureaulamp LED MAULseven colour vario



- Design puur: Mooi gevormde, kabelloze lamp voor de beperkte ruimte, wisselende werkplekken of voor onderweg
- Onafhankelijk van het stroomnet, werkt op accu, inclusief micro-USB aansluiting en kabel
- Meenemen waar licht gebruikt wordt; op het terras, aan de keukentafel, in de kelder, camper of hotel
- Ruimtebesparend inklapbaar, past ook in de tas of rugzak
- Kleurtemperatuur variabel
- Extreem zuinig: 80 % minder energieverbruik van Led in vergelijking met een gloeilamp, levensduur van de LED's: 20.000 uur
- Technisch veiligheidsconcept Made by Maul
- Met 15 LED's: 5 warmwitte (3000 Kelvin) en 10 daglicht witte (6500 Kelvin)
- De armatuur bevat ingebouwde LED's die niet vervangen kunnen worden
- Energie klasse A+ (spectrum A++ tot E)
- Laag energieverbruik 4 Watt
- Gewogen energieverbruik 4 kWh/1000h
- Lichtsterkte van 1560 Lux op 26 cm afstand, lichtstroom 210 Lumen
- Armlengte 25,3 cm
- Hoogte 27,2 cm

- Lampenkap, 21,7 x 5 cm, neigbaar
- Voet, 6,2 x 5 cm, met werkblad beschermende onderlaag
- Lithium-ion batterij
- Brandduur ca. 2 uren, laadduur ca. 4 uren
- Comfortabele Touchfield-bediening
- Micro USB-aansluiting aan de zijkant van de voet
- Inclusief USB-kabel, lengte ca. 94 cm.
- Lamp samen geklapt 26,3 x 5 x 6,2 cm
- Milieuvriendelijke en veilige verpakking, recyclebaar
- garantie: 2 jaar

Art.nr.	Kleur	EAN-code	Douanecode	Gewicht	Nennkapazität Akku	VE	verpakkingsmaat/cm/VE	gewicht/kg
818 01	71 zand	4002390069205	94052040	410 g	1200	1 st.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	84 grijs	4002390069199	94052040	410 g	1200	1 st.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492
818 01	90 zwart	4002390069182	94052040	410 g	1200	1 st.	28,5 x 6,8 x 5,5	0,492