



Bewegingssensor

Type
Catalog No.

CBMD-02/02
300919

Leveringsprogramma

Producttype		Sensor
Montagetype		Ingebouwd Oppervlakmontage
Power supply		Battery Net
Sensortype		Beweging Aanwezigheid
Kleur		Gitzwart

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatiebus-systemen (EG000032) / Bewegingsmelder bussysteem (EC001582)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Movement sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-44 [ACN421011])			
Bussysteem KNX			Nee
Bussysteem KNX radiofrequent			Nee
Bussysteem radiofrequent			Ja
Bussysteem LON			Nee
Bussysteem Powerline			Nee
Andere bussystemen			xComfort
Radiofrequent bidirectioneel			Ja
Uitvoering			Bewegingsmelder
Montagewijze			Overig
Materiaal			Kunststof
Kwaliteitsklasse			Thermoplast
Oppervlaktebescherming			Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte			Mat
Kleur			Zwart
RAL-nummer (vergelijkbaar)			9005
Transparant			Nee
Busaansluiting incl.			Ja
Ingang voor nevenunit			Nee
Onderkruipbeveiliging			Nee
Bedrijfsmodusschakelaar			Nee
Vrije dierzone			Nee
Trappenhuisbewaking			Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar			Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid			Nee
Uitschakelvertraging zelflerend			Nee
Optimale montagehoogte		Meter	2.5
Max. reikwijdte zijwaarts		Meter	4
Max. reikwijdte frontaal		Meter	8
Diameter reikwijdte op vloer		Meter	5
Hoek reikwijdte verticaal		Hoekgraden	0 - 90
Hoek reikwijdte horizontaal		Hoekgraden	0 - 90
Aantal kanalen			2
Aantal binaire ingangen			0
Schakelvermogen		Watt	0
Min. nalooptijd		Seconde	3
Max. nalooptijd		Minuut	120

