

**xComfort Bridge-pakket**

Type CPAD-00/221
Catalog No. 300310

Leveringsprogramma

| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------|
| Producttype | | | Verpakkingseenheid Actuator Pushbutton |
| Montagetype | | | Opgebouwd Oppervlakmontage |
| Power supply | | | Battery Net |
| Inregelfunctie | | | Dimmen |
| Drukknopcompatibiliteit | | | 55 mm (universeel) |
| Tuimelaar | | | 1-voudig |
| Kleur | | | Helder wit |

Technische gegevens ETIM 7.0

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------------------|
| Installatiebus-systemen (EG000032) / Dimactor bussysteem (EC001094) | | | |
| Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Bussysteem / Bussysteem-dimactor (ecI@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015]) | | | |
| Bussysteem KNX | | | Nee |
| Bussysteem KNX radiofrequent | | | Nee |
| Bussysteem radiofrequent | | | Ja |
| Bussysteem LON | | | Nee |
| Bussysteem Powerline | | | Nee |
| Andere bussystemen | | | xComfort |
| Radiofrequent bidirectioneel | | | Ja |
| Uitvoering | | | Dimactor |
| Montagewijze | | | Inbouw (stucwerk) |
| Breedte in module-eenheden | | | 3 |
| Busaansluiting incl. | | | Ja |
| Busmodule afneembaar | | | Nee |
| Ingang voor nevenunit | | | Nee |
| Manuele bediening | | | Ja |
| Met LED indicatie | | | Ja |
| Aantal uitgangen | | | 1 |
| Uitgangsvermogen | | Watt | 0 - 100 |
| Volgdimmer toepasbaar | | | Nee |
| Type belasting | | | Universeel en LED retrofit |
| Max. stuurstroom | | Milliamp | 0 |
| Spanning | | Volt | 196 - 253 |
| Parallel bedrijf mogelijk | | | Nee |
| Frequentie | | Hertz | 50 - 50 |
| Beschermingsgraad (IP) | | | IP20 |
| Min. diepte van de inbouwdoos | | Millimeter | 18 |