

SPECIFICATIEBLAD - V-M25



Kabelwartel, M25, RAL 7035, IP68

Type
Catalog No.
Alternate Catalog No.

V-M25
206911
XTPAXMCG25



Leveringsprogramma

Assortiment			Algemene schakelkasttoebehoren
Toebehoren			Kabelmanagement
kabeldoorvoer			M25
gatdiameter		mm	25,5
Kabelbuitendiameter		mm	9 - 17
gebruik kabel NYM/NYY, 4-aderig		mm ²	H05VV-F5 x 2.5/5 x 4, NYM 5 x 2.5/5 x 6
Beschrijving			Brandklasse V2 conform UL94 met contraoer en geïntegreerde trekantasting
Materiaal			Polyamide Halogeenvrij
Oppervlaktekwaliteit			RAL 7035
Informatie over de uitlevering			met contraoer en geïntegreerde trekantasting
beschermingsgraad			IP68 tot 5 bar (30 min)

Technische gegevens

Algemeen

Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
beschermingsgraad			IP68 tot 5 bar (30 min)

Stroombanen

Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
---	--	--	-------

Materiaal

Materiaal			Polyamide Halogeenvrij
kleur			Grijs, RAL 7035
Temperatuurbestendigheid			-20 °C - 100 °C, kortstondig tot ca. 120 °C
Chemische bestendigheid			Bestand tegen: aceton, benzine, benzol, dieselolie, vet, olie, oplosmiddelen voor verf en lak
Spanningsscheur gevaar			Laag
Vlambestendigheid			Gloedraadtest 750 °C conform EN 60695-2-11
Brandklasse conform UL 94			V2

Mechanische specificaties

Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
---	--	--	-------

Technische gegevens ETIM 7.0

Invoersystemen voor kabel / leidingen (EG000009) / Wartel kabel-/buisinvoer (EC000441)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Type schroefdraad			Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg			25
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad			Overig
Spoed schroefdraad		Millimeter	1.5
Schroefdraadlengte		Millimeter	10
Sleutelwijdte		Millimeter	36
Zeskant hoekmaat		Millimeter	0
Geschikt voor kabeldiameter		Millimeter	9 - 12
Materiaal			Kunststof
Kwaliteitsklasse			Polyamide (PA)

Oppervlaktebescherming			Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij			Ja
Glasvezelversterkt			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP68
Slagvast			Ja
Kleur			Lichtgrijs
RAL-nummer			7035
Trompetuitvoering			Nee
Met contraoer			Ja
Inklikbaar in opening			Nee
Uitvoering			Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk			Nee
Vlakkabelkoppeling			Nee
Met trekontlasting			Ja
Soort afdichting			Uienring
Deelbare koppeling/wartel			Nee
Gebruikstemperatuur		Graden Celsius	-20 - 120
Explosiegeteste uitvoering			Nee
Voor explosieveilige zone gas			Geen
Voor explosieveilige zone stof			Geen
Voor gewapende kabel			Nee
EMC-uitvoering			Nee
Afgeschermd			Nee

Goedkeuringen

Specially designed for North America			No
--------------------------------------	--	--	----

Afmetingen

