


Hulpcontact; 1S+10; 4A ; 250VAC
Type Z-AHK
Catalog No. 248433

Leveringsprogramma

Basisfunctie			Toebehoren voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar Toebehoren voor aardlekschakelaar Toebehoren voor installatie-automaat
Basisfunctie toebehoren			Hulpcontacten
Toepassing			Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment			Toubehoren
Aanbouwbaarheid			voor montage aan links: LS, FI/LS
Schakelsymbool			

Technische gegevens

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.	°C		-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.	°C		40

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Apparaatmontage			Universeel
Nevenapparaat			Hulpschakelaar
In de fabriek aangebracht			Nee
Bouwbreedte (TE)			0.5
Aantal contacten als maakcontact			1
Aantal contacten als verbreekcontact			1
Aantal contacten als wisselcontact			0
Aantal foutsignaalcontacten			0
Nom. (meet)schakelstroom	Amp		3
Nom. (meet)spanning	Volt		230
Type stuurspanning			AC
Met autotest voor aardlekfunctie			Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdaparaat (totaal)			2
Geschikt voor max. stroom hoofdaparaat	Amp		4

