




Hulpcontacten, voor PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, 1M+1V, 0.5PE

Type Z-HK
Catalog No. 248432

Leveringsprogramma

Basisfunctie		Toebehoren voor aardlekschakelaar
Basisfunctie toebehoren		Hulpcontacten
Toepassing		Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment		Toubehoren
Aanbouwbaarheid		voor montage aan links: FI
Schakelsymbool		

Technische gegevens

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie		
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.	°C	-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.	°C	40

Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Apparaatmontage		Aardlekschakelaar
Nevenapparaat		Hulpschakelaar
In de fabriek aangebracht		Nee
Bouwbreedte (TE)		0.5
Aantal contacten als maakcontact		1
Aantal contacten als verbreekcontact		1
Aantal contacten als wisselcontact		0
Aantal foutsignaalcontacten		0
Nom. (meet)schakelstroom	Amp	3
Nom. (meet)spanning	Volt	230
Type stuurspanning		AC
Met autotest voor aardlekfunctie		Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdaparaat (totaal)		2
Geschikt voor max. stroom hoofdaparaat	Amp	8

