




Hulpcontacten, voor PLS, postcode, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1M+1V, 0.5PE

Type **ZP-IHK**  
 Catalog No. **286052**

## Leveringsprogramma

Basisfunctie			Toebehoren voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar Toebehoren voor installatie-automaat
Basisfunctie toebehoren			Hulpcontacten
Toepassing			Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment			Toubehoren
Aanbouwbaarheid			voor montage aan links: LS, FI/LS
Schakelsymbool			

## Technische gegevens

### Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	40

### Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Apparaatmontage			Universeel
Nevenapparaat			Hulpschakelaar
In de fabriek aangebracht			Nee
Bouwbreedte (TE)			0.5
Aantal contacten als maakcontact			1
Aantal contacten als verbreekcontact			1
Aantal contacten als wisselcontact			0
Aantal foutsignaalschakelaars			0
Nom. (meet)schakelstroom		Amp	3
Nom. (meet)spanning		Volt	230
Type stuurspanning			AC
Met autotest voor aardlekfunctie			Nee

Geschikt voor max. aantal polen hoofdaparaat (totaal)		2
Geschikt voor max. stroom hoofdaparaat	Amp	6

## Afmetingen

