



Hulpcontacten, voor PLS, postcode, PKNM, ZP-A40, ZP-ASA, Z-MS, 2W, 0.5PE

Type **ZP-NHK**  
 Catalog No. **248437**

## Leveringsprogramma

Basisfunctie			Toebehoren voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar Toebehoren voor installatie-automaat
Basisfunctie toebehoren			Afschakel-sigitaalcontact
Toepassing			Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment			Toubehoren
Aanbouwbaarheid			voor montage aan links: LS, FI/LS
Schakelsymbool			

## Technische gegevens

### Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.	°C		-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.	°C		40

### Technische gegevens ETIM 7.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Apparaatmontage			Universeel
Nevenapparaat			Signaalschakelaar
In de fabriek aangebracht			Nee
Bouwbreedte (TE)			0.5
Aantal contacten als maakcontact			0
Aantal contacten als verbreekcontact			0
Aantal contacten als wisselcontact			2
Aantal foutsignaalschakelaars			0
Nom. (meet)schakelstroom	Amp		4
Nom. (meet)spanning	Volt		250
Type stuurspanning			AC
Met autotest voor aardlekfunctie			Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdaparaat (totaal)			2
Geschikt voor max. stroom hoofdaparaat	Amp		4

## Afmetingen

