

Batterij-luchtcompressor TX-157



Digitale drukweergave, gewenste druk instelbaar
Auto Off functie wanneer de ingestelde druk is bereikt
Opbergzak
Uitgangsvermogen max. 15L/min.
Max. druk 8bar
Slangwerk met ventieladapter, kogelnaald, fietsadapter en nozzleset voor grote luchtopeningen

Technische specificaties:

- 6000mA Li Ion batterij voor maximaal 4 autobanden (2,0-2,4bar)
- tot 8 bar maximale druk
- Werklamp met 6 LED's
- 4 drukeenheden selecteerbaar (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Gewicht / Afmetingen: 0.75 kg / (L) 7 x (W) 7,3 x (H) 28,9cm

Inhoud van de verpakking:

Technaxx-batterij-luchtcompressor TX-157, Aansluitkabel voor de sigarettenaansteker, Gebruikersaanwijzing

Artikelnummer 4906

