

HD-Buitencamera met LED-lamp TX-106

Stand alone apparaat gevoed door batterijen



HD 720 Video-opname HD 720p met geluid

2MP Fotoresolutie 1280x720 pixels

 Werken met batterijen

 Diverse montagemogelijkheden

7m PIR Sensor 60° Angle

8m LED-licht met 150 lumen

 Activeringstijd 1-1,5 seconden

 MicroSD-kaart tot 32 GB

IP65 Beschermingsklasse IP65


- Multifunctioneel: video opnemen met geluid, foto, licht
- PIR bewegingsdetectie van hoek 60° tot ~7m (open gebieden)
- PIR activatietijd 1-1,5 seconden
- LED-licht met helderheid van 150 lumen (2W) tot ~8m reikwijdte (open gebieden)
- LED-indicator bij een laag batterijvermogen
- Muurmontage (360° omwenteling, 180° omhoog/omlaag)
- Vele andere montagemogelijkheden bijv. in de tuin met de grondspithouder
- Beschermingsklasse IP65 (stof & waterbestendig)

Technische specificaties:

- Videoformaat: 720p, 25fps / Videobestand: MP4
- Fotoformaat: 1280x720 pixel / Fotobestand: JPEG
- Cameralens: F=2.0, FOV 92° / 92°
- Lichtopbrengst ~20 seconden
- Opslag: MicroSD* kaart tot 32GB (Klasse10) [*niet inbegrepen]
- Tot ongeveer 11,5 weken opnamen op 32 GB (20 opnamen van elk 20 MB per dag)
- Voeding: 4x D-cell alkaline batterijen* 1,5V [*niet inbegrepen]
- Ø levensduur batterij: Videomodus 20x's nachts ~2,5 maanden / Fotomodus 20x's nachts ~7 maanden / Lichtmodus 20x's nachts ~2 maanden
- Bedrijfstemperatuur -10°C tot +40°C
- Gewicht / Afmetingen: 400g / (L) 19,5 x (B) 15,0 x (H) 10,5cm

Inhoud verpakking:

- HD-Buitencamera met LED-lamp TX-106
- 1x wandmontagehouder
- 1x grondspithouder
- 3x schroeven met pluggen
- Gebruikersaanwijzing



Artikelnummer 4757

