KERN **336-37**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 10 kg, Blok, edelstaal



Afmetingen verpakking (B×D×H)	193×96×117 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - aluminium Artikelnummer	346-070-600
Etui - Hout Artikelnummer	nicht verfügbar

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761232815
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	336

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	160 mg
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10700

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	193×96×117 mm
Materiaal	edelstaal
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-444
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-444

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d