KERN **346-77**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 10 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	346

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm^3)	1408,4507
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	119,024
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7100
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	3000

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok Eco
Afmetingen gewicht (B×D×H)	190×93×110 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-644

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×110×125 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	346-070-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761241688
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS