

KERN 347-022-005

KERN


Gewichtenmand voor controlegewichten, afgesteld naar OIML-klasse M1

REACH classificatie

geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etais
Productgroep	Gewichtsmand
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Gewichtenmand
Afmetingen gewicht (B×D×H)	1000×500×500 mm
Materiaal	edelstaal
Maximaal totaalgewicht	160 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-645
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1000×500×500 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	50 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761225015
-----------------	---------------