

KERN 356-78

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	356

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	2816,9014
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	600
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	238,048
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	3 g
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7100
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok Eco
Afmetingen gewicht (B×D×H)	230×115×139 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-645
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×115×139 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	346-080-600
--------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761241800
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

