

KERN 366-77

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 10 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt

KERN

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	1408,4507
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	600
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	119,024
Testgewicht OIML klasse	M3
Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 g
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7100
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok Eco
Afmetingen gewicht (B×D×H)	190×95×109 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-644
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×95×109 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	346-070-600
--------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761241831
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

