

SAUTER BSWA-01

Kalibrator voor de regelmatige afstelling van de geluidsniveaumeter

KERN

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Accessoires voor geluidsniveaumeting

Meetsysteem

Geluidsmeter klasse	Klasse 1 Klasse 2
Frequentiegebied [Max]	1010 Hz
Geluidsniveau [Min] (db)	94 dB
Geluidsniveau [Max] (db)	114 dB
Frequentiegebied [Min]	990 Hz
Eenheden	dB
Tolerantie (% van [Max])	0,2%

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	70×70×50 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	70×70×50 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij capaciteit	3.000 mAh
Batterij spanning	3 V
Aantal batterijcellen	2
Batterij - enkelgewicht	46 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	92 g
Batterij - opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	4,5 Wh

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	963-291
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-291

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	145×105×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,245 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761220201
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

